


Deurvastzetter **DICTATOR ZE** *Design Line*

De ZE deurvastzetter uit de *Design Line* kenmerken zich door hun innovatieve constructie en het gebruikersgemak. De stang is alleen nog maar zichtbaar op het moment dat de deur is vastgezet. Net als bij de ZE deurvastzetter uit de Standard Line kan zowel de vergrendeling als ontgrendeling eenvoudig met de voet worden gedaan. Deze serie lichtmetalen deurvastzetter met slaglengtes van 80, 120 en 160 mm. zorgen ervoor dat de deuren ook bij oneffen- of gladde vloeren stevig op de gewenste deur-opening verankerd staan. Dit komt door de extra verende voetconstructie. Door toepassing van niet roestende materialen (RVS, aluminium, kunststof, rubber) zijn deze deurvastzetter standaard ook zeer geschikt voor buitenmontage.

De bediening van het apparaatje kan, zowel het vergrendelen als ook het ontgrendelen, eenvoudig met de voet worden gedaan. U hoeft dus niet te bukken om het apparaatje vast te zetten of te ontgrendelen. Het grote voordeel t.o.v. een stop in de grond is dat bij deze deurvastzetter er geen kans bestaat op struikelgevaar en ook is met dit systeem de deur eenvoudig op iedere gewenste positie vast te zetten.

Overig: geheel roestbestendig



Technische gegevens

Materiaal behuizing	Aluminium; overige onderdelen RVS/kunststof
Slaglengtes	80, 120, 160 mm
Oppervlakte	zilverkleurig, andere kleuren op aanvraag
Levering	Vastzetter compleet met bevestigingsschroeven

Montage


Houd er bij het bepalen van de montagepositie van de vastzetter rekening mee dat deze ook in geopende stand van de deur nog goed te bedienen is. Let ook op, bij deuren met een meerpuntssluiting, dat de bevestigingsschroeven van de deurvastzetter de klauwen hiervan niet zullen belemmeren. De deurvastzetter van DICTATOR wordt mogelijk nabij de sluitzijde van de deur gemonteerd. Voor een optimaal bereik dient de behuizing van de vastzetter zo laag mogelijk gemonteerd te worden.

Functie

De deur wordt gemakkelijk in de gewenste positie vastgezet door het naar beneden drukken van de voet van de deurvastzetter, dit wordt gedaan met de metalen voet onderaan de behuizing van de deurvastzetter. Een kleine veer duwt de voet stevig tegen de grond, waardoor het zorgt voor extra weerstand op de ondervloer.

Om de vastzetting op te heffen, dient de metalen plaat onderaan de behuizing boven de metalen voet naar beneden gedrukt te worden. De zuigerstang schuift dan automatisch terug en kan de deur weer vrij worden bewogen.

Maatvoering



Bestelgegevens

ZE 80 Design Line	Aluminium matzilver	Slag 80 mm	Bestelnr. 4790000
ZE 120 Design Line	Aluminium matzilver	Slag 120 mm	Bestelnr. 4810000
ZE 160 Design Line	Aluminium matzilver	Slag 160 mm	Bestelnr. 4780000
ZE 160 Design Line	Wit (RAL 9010)	Slag 160 mm	Bestelnr. 4780010

* diverse RAL kleuren op aanvraag leverbaar.